


tubo flexível PUN

Código da peça: 553573

FESTO

Observar a quantidade mínima do pedido.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro externo	3 ... 16 mm
Diâmetro interno	2 ... 11 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 30 bar
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Cor	azul marrom amarelo verde natural vermelho preto prata Azul translúcido Amarelo translúcido Verde translúcido Vermelho translúcido Preto translúcido branco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)