

amortecedor de impacto DYSC-16-18-Y1F

Código da peça: 553593

FESTO

auto-ajustável



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	16
Curso	18 mm
Amortecimento	autoajustável
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,3 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	18 mm
Carga máxima do batente	2.000 N
Consumo máximo de energia por curso	25 J
Consumo máximo de energia por hora	50.000 J
Energia residual máxima	0,16 J
Força de reposição	6 N
Peso do produto	210 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Aço galvanizado
Material da haste do pistão	Aço alta liga