

tubo flexível PAN

Código da peça: 553610

FESTO

Observar a quantidade mínima do pedido.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 ... 16 mm
Diâmetro interno	2,5 ... 12 mm
Conforme norma	DIN 73378-PA12-PHL
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 35 bar
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Cor	azul marrom amarelo verde natural vermelho preto prata branco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Poliamida 12 TPE-A