

tubo flexível PLN

Código da peça: 553850

FESTO

Observar a quantidade mínima do pedido.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 ... 16 mm
Diâmetro interno	2,9 ... 12 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 14 bar
Autorização	TÜV
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe "clean room"	Esse produto é um objeto estático; no caso de aplicação correta, não será possível a geração de partículas ativas. Antes da utilização do produto em um ambiente de sala limpa, limpe-o e certifique-se de que esteja instalado corretamente.
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Cor	azul marrom amarelo verde natural vermelho preto prata branco
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE