


conector macho NECC-L1G4-C1

Código da peça: 553858

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	300 V
Carga admissível de corrente	10 A
Seção transversal do terminal	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Material do corpo	PBT