

# tubo flexível PAN-6X1-SI-500

Código da peça: 553889

FESTO

Com diâmetro externo calibrado, alto grau de resistência térmica e mecânica.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	32 mm
Diâmetro interno	4 mm
Raio de curvatura mínimo	14 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 19 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 275,5 psi
Autorização	TÜV
Classificação marítima	ver certificado
Órgão emissor do certificado	B 013277 0506 00
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso do produto por comprimento	0,016 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 6mm para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca para espigão com diâmetro interno de 4mm
Cor	prata
Dureza Shore	D 55 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-A