

# tubo flexível PAN-4X0,75-SW-500

Código da peça: 553900

FESTO

Com diâmetro externo calibrado, alto grau de resistência térmica e mecânica.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Diâmetro externo                              | 4 mm  |
| Raio de curvatura relevante para a vazão      | 18 mm   |
| Diâmetro interno                              | 2,9 mm  |
| Raio de curvatura mínimo                      | 12 mm   |
| Propriedades do tubo flexível                 | Suitable for energy chains  |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -0,095 ... 1,5 MPa  |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 15 bar  |
| Pressão operacional dependente da temperatura | -13,775 ... 217,5 psi   |
| Autorização                                   | TÜV   |
| Órgão emissor do certificado                  | B 013277 0506 00  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]   |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura ambiente                          | -30 ... 80 °C   |
| Peso do produto por comprimento               | 0,006 kg/m  |
| Conexão pneumática                            | para conexão para tubos com diâmetro externo de 4mm<br>para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca<br>para espigão com diâmetro interno de 3mm |
| Cor   | preto   |
| Dureza Shore                                  | D 55 +/-3   |
| Observações sobre material                    | Conforme RoHS   |
| Material da tubulação                         | TPE-A   |