


interface elétrica CECX-S-2S1

Código da peça: 553978

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Potência 5 V	0,4 W
Temperatura ambiente	5 ... 55 °C
Temperatura de armazenamento	-40 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	10 - 95 %
Classe de proteção	IP20 III
Peso do produto	132 g
Teste de insensibilidade a vibrações	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Teste de insensibilidade a impacto	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (meia-senóide)
Indicadores de status	LED (status)
Interface serial, número	2
Tipo de interface serial	RS 232
Interface serial, tecnologia de conexões	Conector Sub-D 9 pinos
Taxa de transmissão da interface serial	1200 ... 115200 Bit/s regulável via software
Isolação elétrica da interface serial	não