


Cabo de conexão NEBV-H1G2L-P-5-LE2

Código da peça: 554032

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Für statische Anwendungen
Proteção contra inversão de polaridade	não
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Faixa de tensão operacional c.a.	4,5 ... 26,4 V
Faixa de tensão operacional c.c.	4,5 ... 26,4 V
Máxima corrente de saída	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Classe de resistência à corrosão KBK	4
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso do produto	120 g
Conexão elétrica	de 2 fios Conector reto / cabo
Comprimento do cabo	5 m
Tipo de fixação	Clipe
Código de cores, isolamento dos fios	Pino 1 = preto Pin 3 = schwarz/rot
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	POM PUR
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC