


bloco distribuidor MS4N-FRM-FRZ

Código da peça: 554101

FESTO

Para ser usado como adaptador entre dois reguladores de pressão.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0 ... 14 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	4.050 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	3.250 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	2.900 l/min
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	60 g
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Conexão pneumática 4	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio