

cilindro de parada DFST-50-30-L-Y4-A



Código da peça: 555572

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com mola e mecanismo de travamento do gatilho, amortecedor hidráulico regulável na parte dianteira.

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Curso | 30 mm |
| Diâmetro do êmbolo | 50 mm |
| Amortecimento | P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso |
| Posição de instalação | vertical |
| Modo de operação | de simples ação no retorno |
| Princípio construtivo | Haste com gatilho |
| Deteção de posição | Para sensor de proximidade |
| Deteção da posição do gatilho | Para sensores indutivos |
| Variantes | Haste do êmbolo unilateral |
| Antigiro/guia | Guia antigiro |
| Pressão de trabalho | 3 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Força de impulso | 3.000 N |
| Peso do produto | 1.800 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Material da proteção | Injetados de alumínio |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Material da haste do pistão | Aço alta liga, inoxidável |