


placa de conexão angular VABF-S2-2-A1G2-N12

Código da peça: 555703

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	58,1 mm
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	359 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio