

Engate rápido longo em "L"

QSLF-F-G3/8-10

Código da peça: 556851

FESTO

Metal maciço, rosca externa com sextavado externo, faixa de temperatura até 150°C.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	8,8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Torque máximo	25 Nm
Peso do produto	47,8 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 10 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão cromado e niquelado
Informação sobre material, vedação roscada	FPM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	FPM