


acoplamento EAMC-56-58-19-25

Código da peça: 558315

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	19 mm
Diâmetro fixação 2	25 mm
Dimensões	56
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	128 kgmm ²
Torque transferível	60 Nm
Peso do produto	275 g
Observações sobre material	Conforme RoHS