


união rápida NPQM-D-Q6-S4-P10

Código da peça: 558767

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	2,5 mm
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 232 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso do produto	10 g
Conexão pneumática 1	Diâmetro luva de encaixe 4 mm
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão niquelado
Material das vedações da tubulação	NBR