


acoplamento EAMC-20-30-5-6

Código da peça: 558902

FESTO

próprio para eixo elétrico EGSA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	5 mm
Diâmetro fixação 2	6 mm
Dimensões	20
Comprimento nominal	30 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	9.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	1,06 kgmm ²
Torque transferível	2,2 Nm
Peso do produto	20 g
Observações sobre material	Conforme RoHS