


placa final VABE-S6-2R-G34

Código da peça: 560837

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de terminal de válvulas	44
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	336 g
Conexão de pilotagem 12	G1/4
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 5	G3/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa terminal	Injetados de alumínio