

# cabo de conexão NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Código da peça: 562470

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Peso do produto	170 g
Conexão elétrica	4 pinos / 3 pinos Conector angular / conector reto M8x1 / M8x1
Faixa de tensão operacional c.c.	20,4 ... 26,4 V
Corrente a 40°C	3 A
Comprimento do cabo	10 m
Propriedades do cabo	Suitable for energy chains
Raio de curvatura mínimo do cabo	35 mm
Diâmetro do cabo	3,3 mm
Estrutura do cabo	2x0,25
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Material do corpo	TPE-U(PU)
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro
Material do isolamento	PVC