

# acoplamento EAMC-16-20-5-5

Código da peça: 562676

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	5 mm
Diâmetro fixação 2	5 mm
Dimensões	16
Comprimento nominal	20 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,28 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	1,1 Nm
Peso do produto	8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS