


Proteção contra escape VABD-D3-SN-G14

Código da peça: 563400

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-50 ... 60 °C
Tipo de fixação	aparafusável com rosca externa
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	EPDM
Material do bujão de purga	PA