

redução de curso HGRT-HR-32

Código da peça: 564299

FESTO

para ajuste do ângulo de abertura. Próprio para garra radial HGRT.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Faixa de posição final ajustável / comprimento	35 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Tipo de fixação	aparafusado na garra
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da contraporca	Aço cementado
Material dos parafusos	Aço