


# distribuidor QBT3-5/16T-3/16-U

Código da peça: 564793

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensões                                            | Padrão                                           |
| Diâmetro nominal                                     | 0,157 "                                          |
| Posição de instalação                                | Nos dois lados                                   |
| Princípio construtivo                                | Princípio push-pull                              |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | 0,095 ... 1 MPa                                  |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | 0,95 ... 10 bar                                  |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura  | 13,775 ... 145 psi                               |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa                 |
| Conformidade LABS                                    | VDMA24364-Zona III                               |
| Temperatura ambiente                                 | 0 ... 60 °C                                      |
| Peso do produto                                      | 1,721 oz                                         |
| Conexão pneumática 1                                 | para tubo flexível com diâmetro externo de 5/16" |
| Conexão pneumática 2                                 | para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16" |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                      | 32 ... 140 °F                                    |
| Cor do anel de solda                                 | cinza                                            |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                    |
| Material do corpo                                    | PBT                                              |
| Material do anel de desengate                        | POM                                              |
| Material das vedações da tubulação                   | NBR                                              |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço alta liga, inoxidável                        |