

união rápida em Y QBY-1/2T-3/8-U

Código da peça: 564825

FESTO

redução.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	0,276 "
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Em forma de Y
Tamanho da embalagem	5
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	0,924 oz
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/2"
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Cor do anel de soldura	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável