


Conectores

QS-F-6-4

Código da peça: 564889

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	3 mm
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Segurança alimentar	conforme declaração do fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	16,8 g
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo de 6 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão cromado e niquelado
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	FPM