


# cabo de conexão NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Código da peça: 565291

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40UNC
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	1.432 g
Conexão elétrica	44 pinos Soquete Sub-D
Faixa de tensão operacional c.c.	$\leq 30$ V
Corrente a 40°C	0,86 A
Comprimento do cabo	10 m
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura mínimo do cabo	95 mm
Diâmetro do cabo	9,6 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	$\pm 0,5$ mm
Estrutura do cabo	40x0,14
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PBT
Material do contato elétrico	bronze Folheada a ouro