


# base de conexão CPX-P-AB-4XM12-4POL

Código da peça: 565706

FESTO

Conexão M12.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação e tecnologia de conexão) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipo de fixação	no bloco de interligação CPX-M-GE..
Peso do produto	120 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	95 % não condensável
Classe de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Conexão elétrica	de 4 pinos 4x conectores Com código A M12x1 conector redondo