

régua de conexão VABM-L1-10W-G18-10

Código da peça: 566590

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---------------------------------------|
| Dimensão da grade | 10,5 mm |
| Número máximo de posições de válvula | 16 |
| Pressão de operação Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Autorização | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Torque máximo montagem em trilho DIN | 1,5 Nm |
| Torque máximo, fixação da válvula | 0,45 Nm |
| Torque máximo montagem em parede | 3 Nm |
| Peso do produto | 331 g |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | M5 |
| Conexão de escape de servopilotagem 82/84 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | M5 |
| Conexão pneumática 3 | G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | M5 |
| Conexão pneumática 5 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |