

# régua de conexão VABM-L1-14S-G14-8

Código da peça: 566624

★ Linha de produtos básicos

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensão da grade                    | 16 mm                                 |
| Número máximo de posições de válvula | 16                                    |
| Pressão de operação Mpa              | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Pressão de trabalho                  | -0,9 ... 10 bar                       |
| Autorização                          | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada   |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Torque máximo montagem em trilho DIN | 1,5 Nm                                |
| Torque máximo, fixação da válvula    | 0,65 Nm                               |
| Torque máximo montagem em parede     | 3 Nm                                  |
| Peso do produto                      | 364 g                                 |
| Conexão pneumática 1                 | G1/4                                  |
| Conexão pneumática 3                 | G1/4                                  |
| Conexão pneumática 5                 | G1/4                                  |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                         |
| Material do manifold                 | Liga de alumínio                      |