


base de conexão elétrica VAVE-L1-1VS2-LP

Código da peça: 566718

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--------------------------------|
| Proteção contra inversão de polaridade | bipolar |
| Funções adicionais | Supressão de ruídos |
| Indicador de status do sinal | LED |
| Tensão operacional nominal c.c. | 24 V 12 V |
| Resistência da tensão de impacto | 0,8 kV |
| Grau de contaminação | 3 |
| Temperatura ambiente ampliada | -5 - 60 °C |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Peso do produto | 1,5 g |
| Conexão elétrica | de 2 pinos Soquete |
| Conexão de aterramento | não disponível |
| Tipo de fixação | Clipe |
| Cor do corpo | preto |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | PA |