

# tubo flexível PEN-3/8-SW-150-CB

Código da peça: 569885

FESTO

diâmetro externo calibrado, para conexões rápidas QS, polietileno  
(não aprovado para uso na indústria alimentícia).



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	3/8
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,131 ft
Raio de curvatura mínimo	0,088 ft
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condições de teste do tubo flexível	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,376 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 3/8"
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/- 3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE