

tubo flexível PEN-5/8-SW-150-CB

Código da peça: 569887

FESTO

diâmetro externo calibrado, para conexões rápidas QS, polietileno
(não aprovado para uso na indústria alimentícia).



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/8
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,41 ft
Raio de curvatura mínimo	0,196 ft
Propriedades do tubo flexível	próprio para esteiras porta cabos para aplicações com número de ciclos maior
Condições de teste do tubo flexível	Eficiência da corrente de arraste: >5 milhões de ciclos conforme FN 942021
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	1,158 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão com diâmetro externo 5/8"
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Material da tubulação	PE