


unidade de indicação e controle FED-550

Código da peça: 570398

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	91 mm
Altura	147 mm
Comprimento	187 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	64 Mbyte
Número de usuários LEDs	1
Número de teclas de função	1
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	1.024
Memória de receita	32 kByte
Alarmes	1.024
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	64 k
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	5,7"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	1 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Autorização	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso do produto	1.400 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface da impressora	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd

Característica	Valor
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface USB	sim
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.09 ou superior