


# Controlador FED-CECCAN

Código da peça: 570400

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Interface Fieldbus	CAN
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	1 Mbit/s max. regulável
Ethernet, conector	RJ45
Ethernet, número	1
Ethernet, velocidade de transmissão de dados	10/100 Mbit/s
Ethernet, protocolos suportados	TCP/IP, EasyIP
Software de programação	CoDeSys provided by Festo
Linguagem de programação	conforme IEC 61131-3 Diagrama Ladder (LDR) Linguagem estruturada (STL) Texto estruturado Diagrama de funções Linguagem seqüencial CFC adicional
Dados CPU	32 bits processador RISC 24 MHz Watchdog