



placa final VMPAL-EPL-SD9-IP40

Código da peça: 570777

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Comprimento	107,3 mm
Número máximo de posições de válvula	8
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	8
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP40
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	190 g
Conexão elétrica 1, função	Multipolo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa terminal	Injetados de alumínio reforçado com PA