

tubo flexível PAN-MF-4X0,75-SW-500

Código da peça: 572091

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	15 mm
Diâmetro interno	2,5 mm
Raio de curvatura mínimo	10 mm
Conforme norma	DIN 73378-PA12-PHL
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 3,1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 31 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 449,5 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso do produto por comprimento	0,008 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 4mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 65 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Poliamida 12