


adaptador VMPAL-F10-M7

Código da peça: 572380

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão operacional	-13,05 ... 145 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	17 g
Conexão pneumática 1	Cartucho 10 mm
Conexão pneumática 2	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio