

régua de conexão VABM-L1-10G-G18-24-GR

Código da peça: 573433

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 10,5 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 24 |
| Autorização | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Peso do produto | 1.009 g |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | M5 |
| Conexão de escape de servopilotagem 82/84 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 3 | G1/8 |
| Conexão pneumática 5 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |