

régua de conexão VABM-L1-14G-G14-8-GR

Código da peça: 573493

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 16 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 8 |
| Autorização | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Peso do produto | 1.323 g |
| Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14 | M5 |
| Conexão de escape de servopilotagem 82/84 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Conexão pneumática 5 | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |