

# base de conexão elétrica VAVE-L1-1VK8-LP

Código da peça: 573943

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Proteção contra inversão de polaridade	bipolar
Funções adicionais	Supressão de ruídos
Indicador de status do sinal	LED
Tensão operacional nominal c.c.	24 V 12 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Torque máximo	0,27 Nm
Raio de curvatura mínimo do cabo	34 mm
Peso do produto	47 g
Conexão elétrica	2 pólos / 2 fios Conector angular / cabo Formato quadrado / sem conector
Estrutura do cabo	2x0,25
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	PA
Material das vedações	EPDM
Material do corpo	PA
Material da blindagem de cabo	TPV
Material dos parafusos	Aço temperado