


régua de conexão VABM-L1-18S-G38-16

Código da peça: 574466

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	19 mm
Número máximo de posições de válvula	16
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo montagem em trilho DIN	1,5 Nm
Torque máximo, fixação da válvula	1,18 Nm
Torque máximo montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	1.220 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio