


Pórtico linear

DHSL-2-EGC80TB-EGSA50

Código da peça: 574506

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 2
Carga útil	0 ... 2 kg
Acionamento eixo Z	EGSA-50
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Com fuso
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 100 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,01 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,01 mm
Acionamento eixo Y	EGC-80-TB
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,08 mm