


Pórtico linear

DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Código da peça: 574524

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 10
Carga útil	0 ... 10 kg
Acionamento eixo Z	DGSL-25
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,01 mm
Acionamento eixo Y	DGC-32-FA
Tipo de acionamento eixo Y	Pneumático
Posição intermediária do eixo Y	x1
Curso eixo Y	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,02 mm