


Pórtico espacial DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-EGSA50

Código da peça: 574544

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montagem | Pórtico espacial 1 |
| Carga útil | 0 ... 1 kg |
| Acionamento eixo Z | EGSA-50 |
| Tipo de acionamento eixo Z | elétrico Com fuso |
| Posição intermediária do eixo Z | qualquer |
| Curso eixo Z | 0 ... 100 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,01 mm |
| Acionamento eixo Y | EGC-70-TB |
| Tipo de acionamento eixo Y | elétrico Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo Y | qualquer |
| Curso eixo Y | 0 ... 1.000 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,08 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,08 mm |
| Acionamento eixo X | EGC-80-TB |
| Tipo de acionamento eixo X | elétrico Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo X | qualquer |
| Curso eixo X | 0 ... 8.500 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo X | ± 0,08 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo X | ± 0,08 mm |