



placa alimentadora de pressão vertical

VABF-L1-P3A3-G18

Código da peça: 574593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	16 mm
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,65 Nm
Peso do produto	350 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	Liga de alumínio