

válvula básica



C-5/2-1/4

Código da peça: 5750

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Vazão nominal padrão	1.400 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Diâmetro nominal	6,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Pressão de acionamento	2 ... 10 bar
Frequência máxima de comutação	40 Hz
Tempo de comutação, desligado	28 ms
Tempo de comutação, ligado	24 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	na base de conexão
Conexão de pilotagem 12	G1/8
Conexão de pilotagem 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio
Material da membrana	PUR