

base de conexão VABM-B10-20S-G14-5

Código da peça: 576420

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 22 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 5 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 630 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Conexão pneumática 5 | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |