

sub-base VMPAC-AP-14-SP-2

Código da peça: 576577

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Largura | 32,8 mm |
| Comprimento | 169 mm |
| Dimensão da grade | 26,8 mm |
| Número máximo de posições de válvula | 1 |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 8 bar |
| Pressão de acionamento | 3 ... 8 bar |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 – Resistência à corrosão muito alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 160 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Conexão pneumática 4 | G1/4 |
| Conexão pneumática 5 | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | reforçado com PA |