

# garfo SG-M4

Código da peça: 6532

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,  
conforme DIN ISO 8140.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M4
Com base na norma padrão	ISO 8140
Conforme norma	DIN 71752
Conexão roscada	Rosca interna M4
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado