

## tubo flexível PCN-4-NT

Código da peça: 7134  
Produto a ser descontinuado

FESTO

para a eliminação de da drenagem em unidades de conservação, PVC.  
Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo  
no Support Portal.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6,5 mm
Diâmetro interno	4 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,5 ... 0,25 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,025 kg/m
Cor	natural
Dureza Shore	76
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	PVC