


redução EMGC-40-P-G16-SEC-67

Código da peça: 8000599
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	40 mm
Tamanho do flange do motor	67 mm
Folga de torção	0,67 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	16:1
Máx. velocidade de acionamento	6.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-20 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	14 Nm
Momento de inércia do câmbio	0,04 kgcm ²
Máx. torque de saída	17,5 Nm
Máx. eficiência	92 %
Resistência à torção	0,85 Nm/arcmin
Peso do produto	550 g
Código de interface, saída do motor	40G
Código da interface do motor in	67A
Observações sobre material	Conforme RoHS